



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Autoclav Euronda E8 24 litri



**Pret:**

**19.980,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

### Caracteristici:

- Echilibru perfect între inovatie și ergonomie, putere și consum și personalizare și uzabilitate
- Performanță ridicată
- Display color, soft-touch, protejat de un ecran policarbonat
- Interfața utilizator intuitivă și prietenoasă
- Se pot selecta până la 5 cicluri B, precum și cicluri personalizate (tip N și S)
- E-Timer - permite setarea începerii testelor și ciclurilor de autoclavare oricând se dorește efectuarea acestora
- Senzor calitate apă
- Separator aer - apă
- Sistem control reziduuri
- Procese de sterilizare sigure
- Generator de aburi instant
- Ciclu de sterilizare îmbunătățit
- 5 cicluri de sterilizare tip B: 121°C, 134°C, 134°C Prion, 134°C Rapid și 134°C Rapid Prion)
- 3 cicluri de testare (Vacuum, Helix, și Bowie and Dick)
- Cicluri Light (tip N - N134 și N121)
- Cicluri Light & Stock (tip S - S134 și S121)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Consum redus de apa si energie
- Usor de instalat si utilizat
- Trasabilitate - toate ciclurile de sterilizare pot fi salvate pe cardul SD si transferate apoi pe PC prin conexiunea optionala Wi-Fi
- SD Card pentru inregistrarea datelor
- Design sobru, compact si modern
- Estetica deosebita
- Structura modulara - panourile laterale se pot indeparta usor
- Componentele interioare se pot accesa usor si sunt pozitionate intr-un mod logic - mententanta mai usoara, mai eficienta si mai rapida

#### **Date tehnice:**

- Clasificare: clasa B (conform cerintelor standardelor EN13060), camera din otel inoxidabil conforma cu PED 97/23/EC
- Capacitate camera 24l
- Dimensiuni camera (Ø x D): 250 x440mm
- Greutate: 48kg
- Dimensiuni externe (W x H x D): 460 x 455 x 610mm
- Consum apa: 300ml
- Consum energetic: 2300W, 10A

#### **Prezentare video**