



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unit dentar Tygi 100B Basic



Pret:

43.601,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Configuratie:

Unit dentar Tygi 100B

Masa chirurgicala

Lampa Slim 30 LED

Unit dentar Tygi 100B

Tygi 100 B cu mecanism de ridicare tip pantograf garanteaza o operabilitate excelenta.

Fiecare componenta este studiata, proiectata si produsa pentru a garanta un produs fiabil și durabil si pentru a raspunde asteptarilor medicilor stomatologi.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dispozitivele din seria Tecno-Gaz Tygi sunt fabricate din materiale de inalta calitate:

- poliuretan
- diverse aliaje din aluminiu
- otel
- ceramica
- sticla

Eco-friendly

Utilizarea materialelor de inalta calitate se bazeaza, de asemenea, pe criterii de respectare a mediului. La sfarsitul ciclului sau de viata, aproape intregul dispozitiv poate fi reciclat.

Pacientul trebuie sa fie tratat fara sa simta stres sau tensiune, pentru a depasirea temerile legate de interventiile chirurgicale.

Avantaje

Stabilitate maxima cu o suprafata de sprijin minima, garantand o eficienta foarte ridicata pentru intregul personal.

Accesibilitate excelenta pentru lucrul la 4 sau la 6 maini.

Accesibilitate usoara pentru asistent.

Tygi 100B ofera igiena la nivel inalt si aseptie, datorita suprafetelor netede, fara caneluri.

Unitul Tygi 100B cu mecanism de ridicare tip pantograf asigura o functionalitate optima.

Tetiera orbitala care permite un confort mai mare in timpul pozitionarii laterale.

Cotiera stanga

Sistem anti-compresie abdominala



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Extrem de stabil, datorita benzii sale superioare, usor de utilizat

Tratamentul tuturor tipurilor de pacienti: capacitate maxima 200 kg

Scaun cu miscari sincronizate, pentru a evita compresia abdominala

Husa de protectie din plastic (la picioarele pacientului).

Pedala UNO

Pedala traditionala cu actiune laterala orizontala care controleaza toate functiile scaunului. Extrem de stabil.

Sistem bila tridimensionala

Permite libertate absoluta de pozitionare a tetierei.

Optional

Cotiera dreapta pentru a imbunatati confortul pacientului.

Date tehnice Tygi 100B

Alimentare 230 V / 50 Hz $\pm$ 10%

Presiunea de alimentare cu aer de la 0,45 pana la 0,8 MPa

Presiunea de alimentare a apei de la 0,3 pana la 0,6 MPa

Miscarea scaunul 390 ± 10 mm $\div$ 790 ± 20 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Incarcare maxima 235 kg (inclusiv unitatile conectate)

Nivel sonor max. 54 dB

Distanța spate de la 385 mm la 785 mm

Lungimea bratului 2025 mm

Latimea spatelui 550 mm

Masa chirurgicala

Masa punte este un accesoriu simplu poziționat în spațiul ergonomic comun dintre doctor și asistent. Poziția strategică contribuie la calitatea tratamentului chirurgical.

Lampa chirurgicala SLIM 30 LED



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

ERGONOMIE

Reflectorul circular, proiectat pentru a ilumina perfect campul operator si pentru a elimina orice umbra, este dotat cu manere laterale foarte utile, pentru a face pozitionarea usoara. Protectia din policarbonat deosebit de dur ofera protectia impotriva oricarui impact fortuit.

Date tehnice

Alimentare retea 220 V c.a Frecventa 50-60 Hz Puterea maxima absorbita 40 W Masa neta 18 Kg Clasa de risc a dispozitivului medical clasa I Culoare RAL 9003 Diametru lampa 30 cm Diametru fiecarui reflector 5,5 cm Suprafata de emisie a luminii cm^2 285 Surse luminoase LED 12 x 2 W Durata de viata a LED (variabil) 50.000 ore Controlare intensitate luminoasa 50-100% Luminare E_c la distanta de 1 m (+/- 10%) 50.000 LUX Diametrul campului luminos d_{50} 85 mm Profunditatea iluminarii 1500 mm Iradiere maxima (W/m^2) 119 Raport iradiere/iluminare (mW/m^2) 2,38 Iradiere maxima UV (W/m^2) 0,001