



## Sursa de lumina pentru lupe endodontice HL8300



Pret:

**2.590,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

#### Sursa de lumina:

- Lampa LED cu lumina rece care evita caldura emisa de traditionalul bec cu halogen.
- Cu o temperatura a culorii de 5500 K, aceasta sursa de lumina asigura o lumina puternica, alba si fara umbre, permitand doctorului sa analizeze caracteristicile tesutului fara distorsiuni.
- Iluminare omogena a intregului camp
- Beneficiati de flexibilitatea lampii folosind bateria reincarcabila Li-Ion, astfel putand-o folosi fara alimentare directa. Este una dintre cele mai confortabile si usoare surse de lumina pentru lupe endodontice, potrivita pentru orice operatie de chirurgie sau endodontie.
- Lampa se poate folosi chiar si atunci cand este pusa la incarcata.
- Are indicator de baterie descarcata
- Se adapteaza optional la orice lupe binoculare ale Zumax, Gallilei, Universal, Zeiss, Orascophic TTL, Orascophic Flip Up, GrendelMeier si Heine.
- Filtrul galben reduce lumina albastra, astfel evitand intarirea prematura a compozitului.
- Design inteligent, potrivit pentru diagnoza mobila.
- Se adapteaza oricarui tip de ochelari nefiind nevoie neaparat de lupe
- Odata incarcata are autonomie de 6 ore de lucru neintrerupt la intensitatea maxima a luminii
- Intensitatea luminii este ajustabila ,are potentiometru de lumina cu ajustare de la minim pana la maxim.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Caracteristici tehnice

### Specificatii optice

Iluminare la distanta de lucru de 200 mm

pana la 35.000 lux

Interval de ajustare

Directia iluminarii

ajustabila vertical +/- 45 grade

distanta fluctuatie 12,5 mm

Greutate

Lampa (fara sursa de alimentare)

12 g

### Specificatii electrice

Sursa de lumina

Lumina foarte puternica, LED 3W, durata de viata 20.000 ore de functionare continua

Baterie

4400 mAh



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Durata de functionare a bateriei

> 6 ore

Voltaaj de intrare

220 V C.A.

Puterea maxim absorbita

14 VA

Standard de siguranta electrica

IEC 60601.1, echipament clasa II

### **Pachetul contine**

- HL8300 lampa
- battery pack
- trasformator pentru incarcarea bateriei
- filtru galben
- multi-clip
- cutie de transport