

AUTOSCAN DS-EX PRO (H) scanner laborator

Pret:

37.000,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Scanner de laborator AUTOSCAN DS-EX PRO

Proiectat si dezvoltat cu cea mai recenta tehnologie 3D de scanare cu lumina structurata, pentru a oferi solutii precise si eficiente pentru cei care se concentreaza pe productivitate si rentabilitate.

Scannerul AUTOSCAN DS-EX PRO ofera optiune de scanare si procesare a datelor prin intermediul retelei LAN la pc-uri separate si o structura revolutionara care permite upgradari usoare pentru viitoarele lucrari.

Designul intuitiv si ergonomia in lucru ofera avantaje incredibile.

SPECIFICATII:

Rezolutie camere 2x1.3MP

Precizie:10 μ

KITUL CONTINE:

Suport scanare model cu BLUE-TRACK

Suport scanare arcada completa

Suport transfer articulatur

Suport scanare amprenta

Adaptor inaltime pentru articulatur

Suport calibrare

Suport MULTI DIE

Distanta de scanare: 100mm x100mm x 75mm

Timp scanare ocluzie: 8s

Timp scanare maxilar superior/inferior: 18s

Timp scanare bonturi 1-8: 15s

Timp scanare amprenta: 70s

Tehnologie scanare 3D: lumina structurata ALBA/ALBA

Dimensiuni:260mm x 270mm x 420mm

Greutate:5 kg

Format date: STL,OBJ

Interfata: USB3.0

Alimentare: AC 24V