



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## KaVo Expertmatic E20L



**Pret:**

**3.800,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

KaVo EXPERTmatic – eficienta

### **EXPERTmatic E20 L (1.007.5540)**

- Fibra optica
- Transmisie 1:1
- Intramatica, cu racire interna
- Eficienta, cu un singur orificiu spray, si trasee interne separate pentru spray aer si apa
- Schimbare rapida si usoara a frezelor, datorita dotarii cu push button
- Capul de dimensiuni reduse asigura un acces facil si eficient
- Vizibilitate crescuta, datorita fibrei optice ce asigura o intensitate luminoasa de 25.000 lux



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Manevrare usoara datorita tijei de aliniere cu arc
- Sterilizabila pana la 135°C

## Caracteristici

Seria KaVo expert – adevaratii experti isi cunosc punctele forte

### **1 Longeviv si eficient la cel mei bun pret**

- Cea mai buna longevitate – manufactura in concordanta cu standardele de calitate stricte, tolerante de fabricatie apropiate, asamblare fara praf, si utilizarea bucsiilor de ghidaj din metal dur, cu grad de uzura mic.
- Cea mai mare siguranta si pastrare a valorii – datorita materialelor de inalta calitate cu grad mic de uzura si garantie de 18 luni, cum ar fi rulmentii ceramici (turbine si piese de mana cu viteza crescuta), un grad de reflux foarte scazut si cap din otel inoxidabil.
- Economie pe termen lung datorita sistemelor KaVo compatibile, cum ar fi schimbarea cu KaVo MULTI LED, aprovizionarea cu piese de schimb de lunga durata.

### **2 Eficienta maxima de lucru**

- Nivele inalte de putere de pana la 18 watt (turbine), pentru preparari rapide si eficiente.
- Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.
- Mereu pregatita de utilizare datorita microfiltrului de spray ce se poate inlocui (turbine si piese de mana cu viteza crescuta).
- Dimensiune mai mica a capului piesei pentru un acces mai bun si mai eficient in aria de lucru.
- Schimbare usoara a piesei de mana – gata pentru a fi utilizata foarte repede datorita aliniamentului arcuat al canelului si datorita sistemului MULTIflex.

### **3. Tehnologie eficienta dovedita a piesei de mana**

- Standarde de siguranta KaVo - include 3-4 port-spray-uri si o inalta forta de retentive de pana la 30 N.
- Iluminare fara stralucire a zonei de lucru cu 25000Lux datorita conductorului sub forma de tija de sticla



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Beneficii

### **Priza**

Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.

### **Usurinta in utilizare**

Sigur si comod, cu o putere de retentie de pana la 30 N, sistemul KaVo retine freza in siguranta, astfel facilitand utilizarea.

### **Dimensiunea capului piesei**

Eficienta imbunatatita de tratament si accesibilitate datorita noii dimensiuni mici a capului piesei.

- Imbunatatirea vitezei
- Cap: 14,7 mm
- Diametrul capului: 10,2 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Lumina**

Vedere perfecta. Cu 25 000 Lux, pachetul EXPERTtorque E680 L cu tija de sticla si fibra optica, ilumineaza perfect aria de preparative, fara umbre.

## **Igiena**

Curat ca un fluier. Instrumentele KaVo pot fi spalate (intr-un termodesinfector Miele) si sunt autoclavabile pana la 135°C.