



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piesa dreapta KaVo Smartmatic S10S



Pret:

1.080,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Transmisie 1:1 (inel albastru)

- + Turatie maxima 40.000 rot/min
- + Pentru freze de piesa dreapta si contraunghi
- + Autoclavabila la 138°C
- + Fara fibra optica
- + Racire externa
- + Aplicatii: Restaurari

SMARTmatic - succesorul seriei INTRAmatic

Noua serie de piese drepte si contra-unghi SMARTmatic reuneste calitatea legendara KaVo Made in Germany cu proprietatile "inteligente", pentru a obtine excelenta clinica si o usurinta optima in utilizare. Aceasta gama va va uimi cu beneficiile sale unice.

SMARTmatic = calitate ce se vede si se simte!

100% Fabricate in Germania

Toate instrumentele sunt proiectate si produse exclusiv in Germania.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Universal compatibile

Piese sunt compatibile cu toate uniturile dentare cu micromotoare pneumatice sau electrice (ISO 3694) si cu racire interna sau externa.

Materiale premium

Otel inoxidabil pentru fiabilitate de lunga durata si pentru reducerea cheltuielilor de intretinere

Cap de dimensiuni reduse

Design compact, pentru cresterea vizibilitatii in cavitatea bucala si pentru un tratament precis.

Indicati:

- Indepărtarea segmentelor cariate, prepararea cavităților, îndepărtarea plombelor,
- Prelucrarea suprafețelor dinților,
- Lustruirea și netezirea suprafețelor dinților și a restaurărilor.

Date tehnice:

- Turația motorului max. 40.000rpm.
- Transferul turației 1:1;
- Turație maximă max. 40.000rpm;
- Mecanism de prindere: 2.35mm;
- Volumul aerului rece de la 5,5 până la 9,5 NI/min;
- Se utilizează freze sau aparatele de șlefuit cu piesă de mână.
- După modificare, se utilizează freza cu element unghiular sau aparatul de șlefuit unghiular.
- Piese de mână S10 și S10 S se pot monta pe toate motoarele INTRAmatic (LUX) și motoarele cu racord conform ISO 3964 / DIN 13940.