

Variotime Extra Light Flow 2x50 ml

Pret:

120,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de tip A, hidroactiv, pe baza de vinilpolisiloxan ce ofera precizie pentru toate tipurile de tehnici de amprentare.

Consistenta fluida/foarte fluida, hidrofilitate puternica.

Indicatii:

- Tehnica de amprentare cu doua materiale intr-o etapa (amprenta sandwich);
- Tehnica de amprentare cu doua materiale intr-o etapa (dublu-mix);
- Tehnica de amprentare de spalare Putty in doua etape;
- Tehnica de amprentare functionala.

Caracteristici:

- Material de spalare universal;
- Rezistenta si elasticitate ridicate la abraziune;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Caracteristici flow excelente datorita proprietatilor hidrofile;
- Reproducerea detaliilor de suprafata cu acuratete.

Mod de prezentare:

Variotime Extra Light Flow 2 cartuse x 50 ml.