



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Unit dentar KaVo E30

Pret:

**89.000,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Brosura KaVo E30 - [click aici!](#)

### **KaVo Estetica E30 Configuratie promo!**

- Scaun ajustabil pe inaltime, min. 395 mm - max. 780 mm,
- inclinarea spatelui ajustabila 1° - 70°;
- 4 pozitii programabile; tetiera dublu-articulata;
- Tapiterie Soft cushion set antracite

**BRATUL MEDICULUI**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Masa instrumentar cu 5 module
  - Seringa cu 3 functii (dreapta), cai separate aer/apa
  - 2 furtunuri pentru turbina cu fibra optica
  - Furtun micomotor electric pe inductie si fibra optica INTRA LUX 701 viteza de lucru 2000-40000 rot/min cuplu 2,7N/cm
- Aparat detartraj PiezoSoft
- Memospeed - Panou de comanda cu membrana, 4 senzori pentru controlul pozitiei scaunului, inclusiv adaptor pentru unitatea centrala S; memoreaza 3 nivele pentru 2 utilizatori; senzor si comutator pt seringa;
- senzor si comutator pentru micromotor inainte/inapoi; senzor si comutator pentru controlul instrumentelor, cu ajustarea luminozitatii; senzor pentru umplerea paharului; senzor pentru clatire chiuveta;
- senzor pentru negatoscop; ceas si cronometru
- Pedala multifunctionala pneumatica ergonomica, cu control la picior pentru toate functiile - functie on/off pentru instrumente, reglarea vitezei si intensitatii, functie spray on/off, chipblower on/off, comutare micromotor inainte/inapoi, modificarea pozitiiilor scaunului cu inlocuirea instrumentelor (pre-selectie prin scarita pedalei).

## **BRATUL ASISTENTEI**

- Kit Comfort cu inaltime ajustabila si brat pivotant
- Element de control cu membrana, identic cu cel de la elementul medicului, pentru chiuveta si functiile scaunului
- Modul pregatire aspiratie chirurgicala
- Chiuveta cu suportul atasat de corpul unitului, control electric pentru golire si spalare. Vasul din portelan, pivotant catre pacient, se poate inlocui si dezinfecta termic.
- Filtru aer comprimat cu separator automat al apei condensate si a apei sub presiune.

## **CORPUL UNITULUI**

- Functia HYDRO clean – pentru prevenirea coagularii proteinelor in liniile interioare de aspiratie
- Bloc apa compact, cu filtru de apa si valva shut-off

## **LAMPA OPERATORIE**

- Lampa operatorie Maia
- Intensitate luminoasa reglata prin comutator, reglabila gradual (8.000-25.000 Lux)
- Temperatura luminii 5000 K
- Brat ajustabil in inaltime



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Unitul dentar este pregatit pentru sistemul de aspiratie Venturi pe aer.

## **Unit dentar KaVo pret excelent!**

### **Arata bine, va face sa va simtiti excelent**

KaVo ESTETICA E30 va ofera o dimensiunea exacta a excelentei KaVo: esenta in ceea ce priveste calitatea KaVo, fiabilitatea si eficienta KaVo, toate la un nivel de pret competitiv. Usor de utilizat si intuitiv, sigur si economic in functionare. Acest unit de tratament va asigura profesionalismul si confortul in practica zilnica.

### **Tot ce va doriti, la dispozitia dvs.**

Fiecare detaliu KaVo ESTETICA E30 este orientat catre eficienta, flexibilitate si usurinta in utilizare. Interrelatia perfecta intre componente asigura operare cost-eficienta si inalta fiabilitate. Functiile de service integrate asigura un nivel redus al costurilor si siguranta in operare.

Excelenta incepe cu noul KaVo ESTETICA E30.

## Versiuni

### **Versiunea de masa (TM-table) - ESTETICA E30 TM**

### **Versiunea pivotanta (S-table) - ESTETICA E30 S**

### **Optiunea de conversie dreapta/stanga**

A fi stangaci este o problema numai acolo unde lumea a fost creata pentru dreptaci. De aceea KaVo ESTETICA E30 este un unit de tratament conceput pentru a fi deservit in mod egal de pe ambele parti. KaVo ESTETICA E30 este convertibil cu usurinta, in mai putin de doua minute de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga.

KaVo ESTETICA E30 este partenerul dvs. flexibil, fie ca este vorba despre utilizare in cabinet, in clinica sau mediul universitar.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Beneficii

### **Elementul medicului - avantajele dvs. dintr-o singura privire**

- Usurinta in controlul functiilor, datorita tastelor directe si foliei de operare intuitiva
- Toate informatiile dintr-o privire, cu ajutorul afisajului integrat
- Proceduri de tratament rapide si o pozitie relaxata, datorita distantelor scurte de manipulare

### **Efectuati tratamentul exact asa cum va este convenabil**

In cazul versiunii de masa, ca si la versiunea pivotanta, sunt disponibile variante flexibile de pozitionare, care sa va sustina in etapele tratamentului, intr-un mod cursiv si eficient.

### **Versiunea pivotanta (S-table)**

Piese de mana vor ajunge imediat si in siguranta in mana operatorului. Lungimea de extindere a furtunurilor pentru instrumente va ofera o flexibilitate crescuta, pentru a va aseza elementul medicului in acea pozitie care este cea mai confortabila pentru dvs.

- Ergonomie pentru fiecare tratament: inaltime redusa a elementelor de pe masa (inclusiv bratele pentru furtune) de numai 45 cm
- bratele pivotante pentru furtunuri - optim echilibrate
- cea mai mare lungime de extindere a furtunurilor pentru instrumente de 90 cm

### **Experimentati flexibilitatea la fiecare tratament**

- Ergonomie pentru fiecare tratament: inaltime redusa elementului medicului (inclusiv bratele pivotante) de numai 45cm
- bratele de pivotare a furtunurilor pentru instrumente - optim echilibrate
- cea mai mare lungime a furtunurilor pentru instrumente - 90 cm

### **Experimentati flexibilitatea la fiecare tratament**

- Ergonomie pentru fiecare tratament: inaltime redusa elementului medicului (inclusiv bratele pivotante)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

de numai 45cm

- bratele de pivotare a furtunurilor pentru instrumente - optim echilibrate
- cea mai mare lungime a furtunurilor pentru instrumente - 90 cm

### **Versiunea de masa (TM-table)**

Elementul medicului compact va ofera o libertate deosebita de miscare in procedurile individuale de tratament si in acelasi timp asigura o pozitie naturala, sanatoasa a corpului. Afisajul integrat va permite sa mentineti imaginea de ansamblu a tuturor functiilor.

### **Detineti controlul - cu ajutorul SMARTdrive**

Lucrul eficient, precis si rapid este oferit de sistemul de comanda SMARTdrive, aflat in dotarea de serie a KaVo ESTETICA E30; este posibil sa folositi cuplul maxim de rotatie si functionarea fara vibratii chiar de la turatii mici, de 100 rpm.

### **Asistenta dvs. are totul sub control**

Elementul asistentei - proceduri de lucru cursive, simple, cu functii usor vizibile si taste de selectie directa.

- Ergonomie si pozitie de lucru sanatoasa, datorita elementului pivotant
- Corpul compact al aparatului poate pivota cu 60°
- Corpul compact, pivotabil al aparatului permite asistentei un acces mai bun la pacient.

### **Pozitia perfecta pentru pacientii dvs.**

Pozitia dvs. de lucru este confortabila si relaxata: inaltimea fotoliului pacientului ce poate fi adaptata flexibil - de la 350 mm pana la 830 mm va permite sa lucrati in conditii de ergonomie pe parcursul efectuarii tratamentelor, indiferent de inaltimea pacientilor.

### **Ergonomic si confortabil**

Pacientul dvs. are o pozitie comoda, se simte bine, motiv pentru care se misca mai putin. Avantajul dvs: Puteti lucra intr-un mod mult mai eficient si puteti sa va concentrati in totalitate asupra tratamentului. Si pacientii dvs. cu o greutate corporala mai mare stau comod si sigur pe fotoliul de pacient.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**Tapiteria moale** ofera un excelent confort pacientilor. **Tetiera dublu articulata** poate fi reglata rapid, cu o miscare simpla a butonului rotativ.

### **Bucurati-va de facilitatile pedalei multifunctionale: Mainile dvs. au altceva de facut**

Bucurati-va de facilitatile pedalei multifunctionale KaVo: siguranta si operare igienica, operati pedala de control prin miscari stanga/dreapta, permite concentrarea maxima pe manoperele dentare, iar piciorul are o pozitie confortabila, sanatoasa si naturala.

**Controlati cu piciorul toate functiile scaunului si ale pieselor de mana** - Lasati mainile sa lucreze in gura pacientului, in mod concentrat si igienic.

### Caracteristici

#### **Sistem anti-retractie pentru prevenirea contaminarii incrucisate**

Pentru a preveni contaminarea prin returul apei in KaVo ESTETICA E30, toate piesele de mana KaVo si motoarele sunt dotate cu sistem inteligent de preventie, anti-retractie. Acesta protejeaza in mod eficient intregul sistem de alimentare cu apa, si deci pe dvs. si pacientii dvs.

#### **Protectie perfecta in timp a investitiei dvs.**

Inalta calitate a componentelor sale, flexibilitatea si functiile de service eficiente asigura o viata lunga echipamentului pentru KaVo ESTETICA E30. KaVo ESTETICA E30 poate fi echipat pentru sistem central de management prin conexiune la server.

#### **In permanenta la cel mai nou nivel**

Datorita celei mai moderne tehnologii, KaVo ESTETICA E30 este o investitie rentabila – acum, ca si in viitor. Si pentru a mentine unitul dvs. KaVo ESTETICA E30 in permanenta la cel mai nou nivel, noutatile si dezvoltarile ulterioare pot fi incarcate eficient si economic prin intermediul actualizarii centrale software.

#### **Made in Germany - increderea pe care va puteti baza**

Pariati pe varianta sigura KaVo ESTETICA E30 si va veti baza pe calitatea 'Made in Germany'.

### Operare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Urmati-va intuitia - elementul medicului de la unitul dvs. a face de asemenea**

Accesare rapida si comoda a tuturor functiilor. Operare intuitiva, prin intermediul tastelor directe, prevazute cu codul de culoare KaVo.

## **Bucurati-va de facilitatile pedalei multifunctionale KaVo: Mainile dvs. au altceva de facut**

Bucurati-va de facilitatile pedalei multifunctionale KaVo:

- siguranta si operare igienica, ce permite concentrarea pe manoperele dentare
- ergonomie si usurinta in utilizare
- operarea pedalei de control prin miscari stanga/dreapta
- permite concentrarea maxima pe manoperele dentare, iar piciorul are o pozitie confortabila, sanatoasa si naturala

**Controlati cu piciorul toate functiile scaunului si ale pieselor de mana - Lasati mainile sa trateze pacientul, in mod concentrat si igienic.**

## Igiena

Functii de igiena - Avantajele dvs. dintr-o privire

- siguranta zilnica, fara consum de timp, prin functii igienice de incredere, prin reducere intensa a germenilor
- igiena de incredere, chiar si dupa perioade de inactivitate mai indelungate, multumita functiei de reducere intensa a germenilor
- componente detasabile, pentru o igiena mai buna si mai rapida

## **Curatenie in orice moment**

Dezinfectia fara compromisuri, multumita componentelor detasabile, cum sunt suportul de silicon pentru instrumente, scuiatoarea, precum si schimbarea cu usurinta a filtrului.

## **Curatare eficienta cu DEKASEPTOL**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Gelul dezinfectant biodegradabil DEKASEPTOL asigura igiena sigura si eficienta zilnica a sistemelor de aspiratie.

Lampa operatorie

### **Conditii perfecte de iluminare**

Puteti alege intre mai multe variante: lampa operatorie cu halogen EDI, care a facut proba timpului, noua lampa operatorie MAIA LED sau moderna si sofisticata KaVoLUX 540 LED.

### **Linia Essential**

**Lampa operatorie EDI** - calitate care a facut proba timpului

- 8,000 - 25,000 LUX
- Temperatura culorii 5,000 K
- Manere detasabile, termodezinfectabile si sterilizabile

### **Noua lampa operatorie MAIA LED**

- poate fi pozitionata flexibil
- 3,000 - 35,000 Lux
- Temperatura constanta a culorii (5,000 K)
- CRI de 85%
- Buton de reglare continua a intensitatii, situat la nivelul capului
- Manere detasabile, termodezinfectabile si sterilizabile

### **Linia Evolution**

- Varf in tehnologie, cea mai inalta calitate: lampa operatorie KaVoLUX 540 LED pana la 40,000 Lux
- camp iluminat uniform, delimitat exact si lipsit de umbre
- Mod COMPOSave si culoare a luminii reglabila individual
- manipulare practica si confortabila
- durata de functionare indelungata si consum minim de energie





Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Linia Essential Line - configuratie de inalta calitate la un pret accesibil**

### **Linia Essential - Eficienta si fiabilitate**

#### **Micromotor KaVo INTRA LUX KL 701**

Operare economic, confortabila, datorita modalitatii constructive compacte si greutatii reduse  
Un concept de motor fara perii, ce nu necesita intretinere, pentru o fiabilitate crescuta

#### **Seringa trei functii One**

Canula detasabila si sterilizabila

#### **Scaler KaVo PIEZOsoft**

- Tehnologie inovatoare pentru rezultate optime ale tratamentului
- Disponibile 3 anse diferite
- Curatare de eficienta si inalta precizie prin intermediul vibratiilor liniare controlate

#### **Lampa de fotopolimerizare Poly One**

- Tehnologie moderna LED
- Randament de 600 mW/cm<sup>2</sup>
- Durata reglabila a luminii

#### **Conditii perfecte de iluminare**

Alegeti intre noua lampa operatorie KaVo MAIA LED sau lampa operatorie KaVo EDI cu tehnologia testata halogen.