



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sursa de lumina Softouch Eighteeth



Pret:

1.590,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sursa de lumina de la Eighteeth este un nou produs pregatit sa revolutioneze industria medicala. Este realizat din cele mai calitative materiale utilizate in industria aeronautica si reuseste sa cantareasca doar 8g. Este poate cea mai usoara sursa de lumina produsa vreodata pregatita sa impresioneze clientii.

Cu un design modern, produsul isi propune sa reprezinte noua generatie de surse de lumina, fiind in pas cu noile tehnologii. Controlul touchscreen se utilizeaza prin apasarea scurta de buton pentru a aprinde lumina si o apasare continua pentru a regla luminozitatea.

Prin greutatea sa FOARTE mica reduce presiunea asupra nasului utilizatorului, oferind o experienta durabila si confortabila.

Sursa de lumina de clasa superioara propulseaza produsul in preferintele utilizatorilor. Ofero o calitate maxima a luminozitatii de pana la 35.000 Lux.

Durata de viata foarte lunga a bateriei. Ofero o experienta calitativa si durabila, fiind posibila folosirea luminii pana la 11 ore, la capacitate maxima.

Este un produs care ofera siguranta, avand un grad ridicat de protectie impotriva scurtcircuitelor.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Designul optic fascinant si sursa de lumina de inalta calitate fac ca spotul luminos sa fie mai uniform si mai moare decat la alte surse de lumina. Tehnologia prin care se evita palpaitul luminii face ca oboseala sa fie evitata si permite lucrul ochilor pentru o perioada indelungata.

Temperatura culorii este de 5000k. Aproape de culoarea luminii solare, aceasta poate reduce oboseala ochilor din timpul unei operatii cu un grad ridicat de timp.

Specificatii Diametru lampa 18.5mm Greutate lampa (inclusiv filtru) 9.8mm CRI 90 Capacitate Baterie 3350 mAh, 3.7V Adaptor Input 100-240V, 50/60 Hz, 0.2A Lungime lampa 36.5mm Luminozitate 35.000 Lux Putere 1W Timp de incarcare 4 ore Specificatii Adaptor Output 5V, 1A Greutate lampă 8g Temperatura culorilor 5.000K Tip Baterie Li-Ion Viata baterie \geq 11 ore (capacitate maxima Greutate cutie de alimentare 145g