

Lampa chirurgicala LED Iride cu montare pe stativ

Pret:

10.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

IRIDE reprezinta un reper in arta tehnologiei LED aplicata lampilor scialitice. Multumita unui sistem inovator de lentile cu 18 surse LED, IRIDE furnizeaza o raza de lumina cu un larg efect scialitic, fara umbre, putand fi configurata in 2 tipare cu diametru 18-30 cm. Lumina emisa de IRIDE este alba si naturala.

Pentru a garanta perceptia perfecta a zonei iluminate, IRIDE ofera 3 temperaturi de culoare: 3800K, 4300 K si 5000 K. Designul tine cont de estetica, necompromitand ergonomia si usurinta utilizarii sau igienizarii.

Realizata din materiale de inalta calitate, IRIDE rezista in timp utilizarii solutiilor de curatare si dezinfectare, raspunzand astfel inaltelor standarde cerute in industria medicala.

Toate aceste elemente fac din IRIDE o lampa potrivita tuturor cerintelor utilizatorilor.

Tehnologie de iluminare

Efect scialitic

Eficiența optică a lampii Iride este bazată pe un sistem inovativ cu 18 led-uri care asigură o rază de lumină cu un larg efect scialitic care este fără umbre.

Ajustarea temperaturii culorii

Rază de lumină emisă de către Iride este albă și naturală. Un factor CRI (Color Rendering Index) de 90 de puncte și o intensitate maximă de 60.000 lx garantează faptul că lampa nu obosește ochii.

Diametru ajustabil al petei focale

Sistemul inovativ cu 18 surse de lumină LED permite configurarea două pete focale, de 18 și 30 de centimetri în diametru.

Viata lunga de functionare, consum redus de energie si lipsa zgomotului

Tehnologia LED este sinonimă cu absența căldurii și cu liniștea. Racirea dinamică (prin ventilator) a sursei de lumină nu mai este necesară. IRIDE consumă de până la 10 ori mai puțin decât o lampă convențională. Durata de viață garantată poate depăși 50.000 de ore.

Design si ergonomie

Usurinta in folosire

Iride este proiectată cu atenție îndreptată către ergonomie și ușurință în folosire, este o lampă ușoară și precisă, potrivită unui utilizator foarte pretentios.

Specificatii tehnice

- Intensitate maxima: 60.000 lux
- Intensitate luminoasa la 100 cm - 5 reglaje disponibile: 6000-60.000 lux
- CRI (Ra): 90
- Leduri: 18
- Diametrul petei focale: 18 si 30 cm
- Lumina ultravioleta: NU
- Lumina infrarosie: NU
- Ventilator: NU
- Temperatura de culoare: 3800 K, 4300 K, 5000 K
- Timp de functionare: 50.000 de ore