



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat Curatare FabWash Shining 3D



Pret:

14.899,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Avantaje

Flux de lucru automatizat, consistent

Tehnologie Automated Part-Release - elementele printate sunt desprinse automat de pe placa de printare

Primul sistem cu desprindere, spalare si uscare a pieselor complet automatizat, in mai multe etape, proiectat pentru a oferi usurinta in utilizare, consistenta viteza si curatenia necesare printarii dentare 3D moderne

Preprogramat pentru fiecare material cu un proces automat de desprindere, spalare si uscare a pieselor

Piese si platforma sunt scoase automat din solvent

Proiectat pentru desprinderea imediata a pieselor, eliminand riscul de deteriorare a pieselor intalnit atunci cand sunt utilizate instrumentele traditionale de indepartare a pieselor

Marime universala: se poate utiliza platforma AccuFab-L4D/L4k sau platforma AccuFab-D1s cu adaptor separat pentru platforma



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Se pot utiliza setarile de spalare preprogramate sau profilurile personalizate utilizate frecvent pentru a imbunatati eficienta post-procesare

Aparatul echipat cu WiFi permite actualizarea bibliotecii de materiale si la cel mai nou firmware

Ciclu de lucru foarte rapid

Usor de operat

Pentru reducerea intretinerii se utilizeaza materiale inovatoare care sunt rezistente la substante chimice

Date tehnice

Imprimante compatibile: AccuFab-D1s, AccuFab-L4D/L4K

Greutate: 15kg

Dimensiuni: 34 x 30.3 x 45cm

Inaltime (cand este deschis): 75cm

Volum container: 9.5l

Dimensiuni maxime piese: 199*124*180 mm

Alimentare: 100-240V/2.0A, 50/60Hz, 24V/150W

Solvent compatibil: > 75% alcool, IPA, apa

Conectivitate: Wi-Fi

Control utilizator: ecran 1.54inci OLED si buton rotativ

Senzori de siguranta: senzori automati pornire/oprire, senzor detectie platforma, senzor detectie container solventi, senzor de siguranta pentru presiune, buton pentru oprire de urgenta

Caracteristici: functie automata pentru desprinderea pieselor, functii automate predefinite pentru spalare/uscare, optiune spalare/uscare programabila de utilizator

Conditii de operare

Temperatura ambientala: 10°C-30°C



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Umiditate relativa: 30% - 70%

Conditii de transport

Temperatura ambientala: -10°C - 70°C

Prezentare

Aparat curatare FabWash - 1 bucata