



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sursa de lumina HL8100 cu baterie cordless si suport capelina



Pret:

3.700,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sursa de lumina cu LED fara caldura.

Cu o temperatura de culoare de 5500 Kelvin, aceasta lumina este similara cu lumina naturala, fara umbre, permitandu-i doctorului o vizibilitate perfecta a tesurilor, fara distorsiuni.

Control liniar al diametrului spotului luminos si al intensitatii luminii.

Sursa de lumina HL8100 este fixata pe capelina (fara lupe binoculare, optional) cu baterie cordless si potentiometru al luminii cu reglaj de la 0 la maxim, te ajuta sa lucrezi fara disconfortul firelor care sunt incomode in timpul manipularii.

Este foarte confortabila si adecvata tuturor tipurilor de interventii.

Este prevazuta cu indicator al energiei bateriei.

Se poate adapta la orice lupe cu binocular ZUMAX.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Concept deosebit, comod pentru diagnosticarea mobila.

Filtru galben pentru a reduce lumina albastra, prevenind astfel polimerizarea compozitului.

Specificatii optice

- Diametrul spotului de lumina la o distanta de 420 mm: 20-80 mm
- Iluminare la o distanta de lucru de 200 mm: peste 35.000 lux

Intervalul de reglare

- Fluctuatia distantei de lucru: 12,5 mm
- Directia iluminarii: reglabila pe verticala, +/- 25 grade

Greutate

Sursa de lumina (excluzand banda de sustinere): 69g

Specificatii electrice

- Sursa de iluminare: lumina foarte puternica, SW LED, durata de viata in mod functionare 20.000 h
- Baterie: Baterie LiIon 7,2 V
- Timp de functionare a bateriei: >4h
- Tensiunea de alimentare: 100-240 V ac
- Puterea maxima: 15W

Pachetul contine

- Sursa de lumina tip HL8100 cu capelina
- O baterie de 1800 mAh
- Un incarcator pentru incarcarea bateriei
- Husa sterilizabila
- Geanta portabila