




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Kit 3 oglinzi cu retroiluminare M1 Reflexie 98%



**Pret:**

**595,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Oglinzile cu retroiluminare sunt destinate să asigure o iluminare suplimentară în cavitatea dentară în timpul examinărilor.

### **Caracteristici**

Luminozitate LED cu lumină albă de 65.000 LUX pentru o vizibilitate de lucru de neegalat

Lentila acoperită cu aliaj de suprafață frontală de ultra-înaltă definiție (R98%)

Sistem patentat de oglindă înlocuibilă cu 1 clic

Plastic de calitate medicală autoclavabil pentru o igienă optimă până la 500 de cicluri la 135°C

Lentila oglinzii are o dimensiune de 23 mm.

Sursa de lumină LED este ușor de introdus în mânerul oglinzii autoclavabile pentru un control superior și



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

ușurință în utilizare.

Greutate: maner oglinda dentara: 15 g / Modul sursa de lumina: 28 g

Performanță: 6 ore

Baterie: Două baterii AAA (nu sunt incluse)

Motranser încorporează funcții, design și tehnologie în seria M, reinventând complet oglinzile dentare. Fiecare serie este concepută pentru a răspunde provocărilor din cabinetul stomatologic modern. Ducerea experienței utilizatorului la un nou nivel.

### **Oglindă UHD**

Oglinda de ultra înaltă definiție, reflectanța este de aproximativ 98% Luminozitatea este cu 40% mai mare decât oglinzile rodii.

### **Acoperire din aliaj de suprafață frontală**

Oglinzile funcționale din seria M sunt toate proiectate cu un strat de aliaj unic pe multiple suprafețe frontale, rezistă eficient la zgârieturi și substanțe chimice.

### **Schimbarea oglinzii**

Sistemul patentat de înlocuire a oglinzii cu 1 clic de la Motranser face schimbarea oglinzii mult mai ușoară, înlocuirea unei oglinzi noi necesită doar câteva secunde.

### **Autoclavabil**

Mânerele oglinzii de calitate pot fi sterilizate cu abur (275 ° F / 135 ° C) într-un autoclav de clasă B pentru mai mult de 500 de cicluri.

### **Sistem AirClean**

Sistemul auto AirClean patentat al Motranser este proiectat cu un flux de aer reglabil pentru a menține suprafața oglinzii liberă de apă și ceață, oferind cele mai clare imagini pentru oglinzi în orice moment.

### **Iluminare LED**

Designul LED modular și designul circuitului regulator oferă oglinzilor dentare un control ușor al infecțiilor și o intensitate constantă a luminii albe, facilitând inspecția orală.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Conectare rapidă**

Designul instant plug-and-use permite o configurare rapidă pentru o mai bună utilizare a oglinzilor noastre.

### **Rotație pe 3 axe**

Conectorul de rotație pe 3 axe este unul dintre modelele de brevet Motranser. Mânerul de rotație cu 3 axe la 360° este proiectat pentru o manevrabilitate ușoară, dispozitivul ergonomic va îmbunătăți performanța generală a dentistului.

### **Aspirație 3D**

O altă funcție patentată a Motranser este designul de aspirație 3D, care oferă o aspirație puternică în toate direcțiile, fără a deteriora țesuturile moi.

### **Prezentare**

Kit oglinzi cu retroiluminare contine:

3 oglinzi

1 sursa de lumina

2 rezerve oglinzi