




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit 3 oglinzi cu retroiluminare M1 Reflexie 75%



Pret:

495,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Oglinzile cu retroiluminare sunt destinate să asigure o iluminare suplimentară în cavitatea dentară în timpul examinărilor.

Caracteristici

Luminozitate LED cu lumină albă de 65.000 LUX pentru o vizibilitate de lucru de neegalat

Lentila acoperită cu aliaj de suprafață frontală de ultra-înaltă definiție (R75%)

Sistem patentat de oglindă înlocuibilă cu 1 clic

Plastic de calitate medicală autoclavabil pentru o igienă optimă până la 500 de cicluri la 135°C

Lentila oglinzii are o dimensiune de 23 mm.

Sursa de lumină LED este ușor de introdus în mânerul oglinzii autoclavabile pentru un control superior și



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

ușurință în utilizare.

Greutate: maner oglinda dentara: 15 g / Modul sursa de lumina: 28 g

Performanță: 6 ore

Baterie: Două baterii AAA (nu sunt incluse)

Motranser încorporează funcții, design și tehnologie în seria M, reinventând complet oglinzile dentare. Fiecare serie este concepută pentru a răspunde provocărilor din cabinetul stomatologic modern. Ducerea experienței utilizatorului la un nou nivel.

Oglindă UHD

Oglinda de ultra înaltă definiție, reflectanța este de aproximativ 75% Luminozitatea este cu 40% mai mare decât oglinzile rodii.

Acoperire din aliaj de suprafață frontală

Oglinzile funcționale din seria M sunt toate proiectate cu un strat de aliaj unic pe multiple suprafețe frontale, rezistă eficient la zgârieturi și substanțe chimice.

Schimbarea oglinzii

Sistemul patentat de înlocuire a oglinzii cu 1 clic de la Motranser face schimbarea oglinzii mult mai ușoară, înlocuirea unei oglinzi noi necesită doar câteva secunde.

Autoclavabil

Mânerele oglinzii de calitate pot fi sterilizate cu abur (275 ° F / 135 ° C) într-un autoclav de clasă B pentru mai mult de 500 de cicluri.

Sistem AirClean

Sistemul auto AirClean patentat al Motranser este proiectat cu un flux de aer reglabil pentru a menține suprafața oglinzii liberă de apă și ceață, oferind cele mai clare imagini pentru oglinzi în orice moment.

Iluminare LED

Designul LED modular și designul circuitului regulator oferă oglinzilor dentare un control ușor al infecțiilor și o intensitate constantă a luminii albe, facilitând inspecția orală.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Conectare rapidă

Designul instant plug-and-use permite o configurare rapidă pentru o mai bună utilizare a oglinzilor noastre.

Rotație pe 3 axe

Conectorul de rotație pe 3 axe este unul dintre modelele de brevet Motranser. Mânerul de rotație cu 3 axe la 360° este proiectat pentru o manevrabilitate ușoară, dispozitivul ergonomic va îmbunătăți performanța generală a dentistului.

Aspirație 3D

O altă funcție patentată a Motranser este designul de aspirație 3D, care oferă o aspirație puternică în toate direcțiile, fără a deteriora țesuturile moi.

Prezentare

Kit oglinzi cu retroiluminare contine:

3 oglinzi

1 sursa de lumina

2 rezerve oglinzi