



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Oglinda M3 Breeze (conectare unit)

**Pret:**

**390,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Oglinzile cu retroiluminare sunt destinate să asigure o iluminare suplimentară în cavitatea dentară în timpul examinărilor.

### Caracteristici

Luminozitate LED cu lumină albă de 65.000 LUX pentru o vizibilitate de lucru de neegalat

Lentila acoperită cu aliaj de suprafață frontală de ultra-înaltă definiție (R98%)

Sistem patentat de oglindă înlocuibilă cu 1 clic

Plastic de calitate medicală autoclavabil pentru o igienă optimă până la 500 de cicluri la 135°C

Lentila oglinzii are o dimensiune de 23 mm.

Sursa de lumină LED este ușor de introdus în mânerul oglinzii autoclavabile pentru un control superior și ușurință în utilizare.

Greutate: maner oglinda dentara: 15 g / Modul sursa de lumina: 28 g



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Performanță: 6 ore

Baterie: Două baterii AAA (nu sunt incluse)

Motranser încorporează funcții, design și tehnologie în seria M, reinventând complet oglinzile dentare. Fiecare serie este concepută pentru a răspunde provocărilor din cabinetul stomatologic modern. Ducerea experienței utilizatorului la un nou nivel.

### **Oglindă UHD**

Oglinda de ultra înaltă definiție, reflectanța este de aproximativ 98% și luminozitatea este cu 40% mai mare decât oglinzile rodii.

### **Acoperire din aliaj de suprafață frontală**

Oglinzile funcționale din seria M sunt toate proiectate cu un strat de aliaj unic pe multiple suprafețe frontale, rezistă eficient la zgârieturi și substanțe chimice.

### **Schimbarea oglinzii**

Sistemul patentat de înlocuire a oglinzii cu 1 clic de la Motranser face schimbarea oglinzii mult mai ușoară, înlocuirea unei oglinzi noi necesită doar câteva secunde.

### **Autoclavabil**

Mânerele oglinzii de calitate pot fi sterilizate cu abur (275 ° F / 135 ° C) într-un autoclav de clasă B pentru mai mult de 500 de cicluri.

### **Sistem AirClean**

Sistemul auto AirClean patentat al Motranser este proiectat cu un flux de aer reglabil pentru a menține suprafața oglinzii liberă de apă și ceață, oferind cele mai clare imagini pentru oglinzi în orice moment.

### **Conectare rapidă**

Designul de conectare și utilizare instantanee permite o configurare rapidă pentru o mai bună utilizare a oglinzilor noastre.

### **Prezentare**

1 x Oglinda M3 Breeze



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---