



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Termodezinfectator Aqua Plus

**Pret:**

**44.000,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Dezinfectarea si curatarea automata a tuturor instrumentelor intr-un spalator-dezinfectator reprezinta solutia ideala pentru a asigura protectia pacientilor si siguranta personalului medical. Aqua Plus ofera diferite programe pentru a satisface asteptarile numeroase si variate ale diferitelor cabinete stomatologice si medicale. AQUA PLUS se bazeaza pe cele mai moderne tehnologii de gestionare a instrumentelor utilizate. Este disponibil in doua modele, de masa sau incastrat sub un blat de lucru.

### **Controlul biofilmului**

#### **O SOLUTIE UNICA SI INOVATOARE**

3 filtre accesibile si detasabile permit o curatare interioara temeinica si usoara, evitand orice sursa de apa reziduala de biofilm si bacterii. Sistemul brevetat ETS (Empty Total System) asigura o igiena perfecta din interiorul AQUA PLUS. Aceasta abordare unica si inovatoare evidentiaza conceptia Tecno-Gaz privind controlul riscului biologic pana in cele mai mici detalii.

### **Spalare si curatare eficienta**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## DOUA BRATE DE SPALAT

Doua brate de spalare asigura spalarea si curatarea intensiva a instrumentelor si elementelor prezente in rezervor. Complet detasabile, bratele pot fi usor de inspectat si curatat, asigurand o functionare continua si o intretinere redusa.

## Uscare

### CEL MAI PUTERNIC VENTILATOR DE PE PIATA

Uscarea perfecta este un element esential in luarea deciziilor, deoarece utilizatorii nu accepta instrumente umede la sfarsitul ciclului. Aqua Plus este in frunte in acest domeniu. Uscarea dinamica fortata este asigurata de cel mai puternic ventilator de pe piata. Toate instrumentele sunt perfect uscate in exterior si in interior. Aerul cald, dezinfectat prin filtrul HEPA 14, trece prin bratele de spalare si bara de spalare a instrumentelor rotative asigurand o uscare perfecta chiar si in interiorul pieselor de mana. Timpul si temperatura de uscare sunt programabile.

Ecranul este foarte intuitiv si un numar mare de parametri asigura functionarea usoara a dispozitivului, reducand timpul de antrenament si invatare la cateva minute. Ecran tactil, 3 programe presetate, 1 program de clatire si 1 program de uscare, ciclul selectat poate fi pornit fara complicatii. Un debitmetru monitorizeaza continuu dozarea lichidelor si informeaza utilizatorul cand este necesara umplerea.

## CICLURI

### DATE CICLU IMPORTANTE: RAPID/STANDARD/INTENS

Prespălare: Standard/Intens

Certificare (UNI EN ISO): 15883(Rapid)/15883(Standard)/15883(Intens)

Termo-dezinfectie 90°C: 5'/Rapid, 5'/Standard, 5'/Intens

Clatirea: 1'/2'/3'

Uscarea la 125° - filtrare hepa 14: 10'/20'/25'

Durata totala: 45'/60'/75'

## Usor de folosit



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Cu Tecno-Gaz, sterilizarea nu a fost niciodata mai usoara. Toate dispozitivele noastre sunt simple si intuitive, iar acest nou dispozitiv respecta aceasta filozofie:

- Ecran tactil color
- Cicluri predefinite (5)
- Programat personalizat (35)
- Mesaje informative clare
- Managementul ciclului este ușor și controlat.

Uscarea perfecta este un element esential in luarea deciziilor, deoarece utilizatorii nu accepta instrumente umede la sfarsitul ciclului. Aqua Plus este in fruntea acestui domeniu, cu uscare termodinamica extrem de eficienta datorita fluxului de aer cald in bratele de spalare si o solutie unica de uscare in bratul rotativ al instrumentului care permite uscarea interna a pieselor de mana.

### **Lichide si certificari**

AQUA PLUS a trecut certificarea EN 15883 cu lichidele Dr. Weigert. Lichidele potrivite sunt Mediclean Dental pentru dezinfectie, Z Dental pentru clatire si Mediklar Dental pentru uscare. BORER permite utilizarea a doar doua lichide, lichidul de clatire nu este necesar. Lichidul selectat pentru dezinfectie este Prozyme Alka Plus si 64 Neutrady pentru uscare. AQUA PLUS a obtinut certificarea FDA pentru dezinfectie foarte ridicata, care demonstreaza calitatea curatarii termodezinfectoarei. Aceasta certificare permite utilizatorilor americani sa refoloseasca piesele de mana fara a fi nevoie de pasi suplimentari de sterilizare.

### **Caracteristici:**

#### **Versiuni**

AQUA PLUS este disponibil in doua versiuni: pe blat sau sub blat

#### Versiune Workbench

In versiunea de masa, instalarea este simplificata deoarece nu este necesara lucrarea de montare. Fara mobilier de modificat. Aceasta solutie este ideala pentru cabinetele care doresc sa-si automatizeze ciclul de sterilizare, fara a perturba spatiul dedicat. O alimentare cu apa si o evacuare sunt suficiente. In aceasta versiune, lichidele urmeaza sa fie turnate in sticle depozitate intr-un sertar. In varianta incorporata,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

configuratia permite maximum doua pompe de aspiratie a lichidului.

#### Versiune incorporata

In versiunea de sine statatoare, instalarea este, de asemenea, foarte usoara, atata timp cat este spatiu disponibil. Incastrat, termo-dezinfectorul se potriveste sub blat, iar reglarea cea mai apropiata se face prin simpla reglare a picioarelor. Blatul superior este liber, oferind acces la un spatiu mare de lucru si imbunatatind estetica aerisita a camerei de sterilizare. In aceasta configuratie, pompele aspira lichidul direct in recipient. Pot fi selectate pana la trei pompe de lichid. Dimensiunile interioare sunt identice cu versiunea de masa.

#### Prezentare video