



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Pachet Sistem obturare eHEATER + eFILLER Fanta

Pret:

3.190,00 lei TVA inclusa



### Descriere produs:

Incalzire

**eHEATER obturatie downpack**

0.2 secunde pana la 200?

0.5 secunde pana la 250?

Incalzirea rapida previne deteriorarea fizica a ligamentelor parodontale

Racire

2 secunde pentru racire completa

Racirea rapida asigura faptul ca gutaperca nu se scurge de-a lungul varfului incalzit

Varf incalzit intern

Numai partea activa din varf este incalzita - previne necesitatea huselor izolatoare

Partea baterie este izolata din interior si ramane rece - confort pentru pacienti si economie

Capacitatea bateriei este de 2000mAh - poate fi reîncărcată în orice moment

Interval de temperatura 90? - 250 ?

Plus performanță și timp de aplicare în funcție de materialul de obturare sau orice

Descoperiti bateria foarte performanta!

Baterie foarte eficienta Li-Ion care se descarca mult mai greu, 2000 mAh

Experimentati ergonomia perfecta!



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Inelul 360° start/stop permite manevrarea aparatului intr-un unghi care va este confortabil

Operare ambidextra

Grip confortabil

Usor - stres minim asupra incheieturii

Contine 4 anse

Noul injector gutaperca de la Fanta!  
**eFILLER injector gutaperca**

Caracteristici

Incalzire rapida - 14 secunde pentru topire

Datorita designului economic, dispozitivul ofera o senzatie echilibrata si confortabila a mâinii

Intretinere usoara, functionare cu peleti de gutaperca

Patru varfuri de lucru disponibile: 2 x 23g, 2 x 25g

Injectare motorizata Push & stop a gutapercai, controlare a injectarii precisa

Restul de gutaperca este afisat pe ecran

Setarea temperaturii in timp real in intervalul 100~230°, adaptandu-se mai multor tipuri de

Baterie puternica: 2600 mAh