



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem iluminare fotografie dentara



Pret:

549,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Caracteristici tehnice

- Putere: 5W
- Sursa de lumina LED de inalta luminozitate
- Luminozitate ajustabila
- Indice de redare a culorilor (CRI): 95
- Tensiune DC: 3.3 V-4.2 V

Intensitatea luminii oferite asigura suficienta lumina pentru fotografiere.

Temperatura de culoare a luminii: 5500K, daylight. Redare foarte realista a culorilor.

In fotografierea efectiva, pot fi generate diferite rapoarte de intensitate a luminii pe ambele parti, formand un mediu luminos de lumina principala + lumina auxiliara, marind efectul de fotografiere stereoscopic.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dintii anteriori

Fotografiere cu lumina stereo, expresie puternica a texturii suprafetei dintelui.

Dintii posteriori

Intensitatea luminii: efectul de blit circular, poate lumina adanc cavitatea orala, iar dintii posteriori pot fi, de asemenea, fotografiati in mod clar.

Unghiul luminozitatii: centrul de focalizare poate fi reglat in orice pozitie, indiferent de directia meziala sau distala din cavitatea orala, sau obrazul stang/drept si limba. Se poate obtine o intensitate a luminii de fotografiere foarte buna.

Unghiul de fotografiere: telefonul mobil are un unghi mare de reglare, care poate filma mai flexibil tratamentul intraoral din mai multe unghiuri, si reflecta pe deplin functionarea efectiva a tratamentului intraoral.

Prezentare

Sistem iluminare fotografie dentara (contine: clips, trepied, declansator, cablu de alimentare, 2 chei hexagonale, geanta transport)

Produsul vine insotit de o geanta de transport foarte eleganta si practica.