



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aparat detartraj EMS Piezon 250

**Pret:**

**9.368,80 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

#### **Piezon 250 - aparat detartraj, puternic si compact, ultrasonic**

Piezon 250 este bazat pe Motoda Originala Piezon a EMS. Oferă practicienilor o experiență extraordinară de tratament care le îmbunătățește productivitatea îmbunătățindu-le, în același timp, confortul în utilizare - și al lor și al pacienților - prin zgomotul redus și calitatea excepțională a echipamentului și a accesoriilor.

Acest aparat de detartraj puternic și compact oferă putere precisă și control al irigației într-un sistem foarte ergonomic și un design unic, sofisticat și rafinat, specific elvetian.

### **Avantaje:**

- Nivel redus al zgomotului în timpul operării
- Forță precisă
- Control al irigației
- Sistem ergonomic ridicat
- Calitate elvetiană
- Usor de montat, operat și întreținut



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Compatibil cu toate instrumentele din gama EMS Swiss Instruments
- Operare intuitiva
- Pedala cu 2 trepte 2-Step 360° Foot Control
- Cronometru 20' 20'Sec Light Assist Timer
- Control Finger-Tip Power Control - permite setarea simpla si precisa a puterii, cu ajutorul unui regulator de putere. Include 35 indicatori de putere si un indicator pentru zona Soft-Perio
- Performanta si siguranta pentru orice situatie clinica

#### **Date tehnice:**

- Clasificare EN 60601-1: clasa II
- Classification 93/42/EEC: clasa IIa
- Alimentare: 100-240V, 50-60Hz
- Consum: 50VA
- Alimentare cu apa: interna
- Zona frecvente: 24-32 kHz
- Greutate: cca. 1kg
- Dimensiuni (HxWxD): 92 x 150 x 215mm
- Conditii de operare: de la +10°C la +40°C, umiditate relativa 30%-75%
- Conditii de imaginare si transport: -10°C - +40°C, umiditate relativa 10% - 95%, presiune pneumatica 500 hPa - 1060 hPa

#### **Prezentare:**

- Piezon 250
- 1 piesa de mana Original Piezon fara LED
- 3 EMS Swiss Instruments PM A, P, PS – fiecare in CombiTorque®
- 1 rezervor x 350ml
- 1 cablu
- 

Video intretinere Piezon 150 & 250