

Plugger manual Buchanan



Pret:

410,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Avand un capat Ni-Ti si unul din otel inox, acest plugger manual poate fi utilizat in tehnicile obisnuite de obturare, inclusiv in condensarea la cald sau la rece. Intrucat este foarte flexibil, capatul din Ni-Ti poate fi utilizat in tehnicile de condensare, chiar si in obturarea canalelor radiculare curbe. In plus, pluggerul manual Buchanan este realizat din materiale de o calitate exceptionala, durabile si usor de sterilizat.

Dimensiuni #1:

- capatul din Ni-Ti (marcat cu rosu) = .40
- capatul din inox = .80mm

Dimensiuni #2:

- capatul din Ni-Ti (marcat cu albastru) = .70
- capatul din inox = 1.30mm

Dimensiuni #0:

- capatul din Ni-Ti (marcat cu galben) = .25
- capatul din inox = .75mm