



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Imprimanta de filme Laser Carestream DryView 5700



Pret:

32.500,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Toate institutiile de sanatate publica merita sa beneficieze de avantajele imprimarii cu laser pe film – chiar si cele cu un buget foarte limitat. De aceea a fost creata imprimanta Carestream DryView 5700.

Acest sistem inovativ de imprimare pe filme radiologice poate fi achizitionat la o valoare scazuta si ofera de asemenea costuri de operare foarte scazute. Mai mult decat atat, este compact si deci usor de amplasat oriunde, pe un birou normal.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

a calitatii imaginii asigura consistenta de la film la film si nu necesita alte interventii din partea utilizatorului.

Versatilitatea acestui echipament ii permite sa deserveasca un spectru foarte larg de aplicatii imagistice (CT, RMN, radiologie digitala – DR, radiologie computerizata – CR, radiologie digitala dentara) oferind in acelasi timp performanta si siguranta.

Imprimanta de filme Laser Carestream DryView 5700

Tehnologie

- Fototermografica (impresionare laser, developare uscata)

Calitatea imaginii

- 25 picte/lin/pech, 14 bita, distanta dintre puncte 78 microni

Viteza

- 15 secunde de filmare, film 35x43 cm prima mai repede

Filme utilizate

- Filme 400 de viteza, 18 inch, 14 bita, 25 picte/lin/pech, 14 bita, distanta dintre puncte 78 microni

Dimensiuni de filme

Imprimanta DV 5700 functioneaza cu urmatoarele dimensiuni de filme:

- 80x102 in (203x259 cm)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Conectivitate

- ~~Conectorul este de tipul obișnuit de tip BNC~~ Conector special

Dimensiuni/greutate

- ~~Greutate 576g~~

Caracteristici electrice

- 180–264 VAC; 50/60 Hz; maximum 4.5 amperi