



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Modul Endo Morita Dentaport OTR

DentaPort ZX Set OTR
DentaPort OTR "backpack"

Pret:

13.209,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Modulul endo cu functie OTR

Ca un upgrade optional la apex locatorul Dentaport Root ZX, puteti achizitiona noul modul endo cu functie OTR.

Acesta gliseaza foarte usor în partea din spate a apex locatorului. Pe langa caracteristicile modulul endo anterior, include functia OTR (Optimum Torque Reverse) – acesta insemnand ca la depasirea nivelului de torque setat, piesa efectueaza o miscare de 90 grade inapoi si 180 grade inainte.

Piesa de mana Root ZX II cu tehnologie OTR prepara canalele radiculare, in acelasi timp indicand pe display masuratori precise si actuale.

In timpul rotatiei acului, cuplul este masurat in mod automat. Daca cuplul este inferior valorii setate, rotatia acului continua, insa daca cuplul atinge valoarea maxima setata, acul efectueaza o rotatie inversa la 90° si apoi continua directia de taiere. OTR reduce stesul asupra acului, si deasemenea minimizeaza riscul ruperii acului.

Piesa de mana este usoara si proiectata ergonomic pentru a minimiza oboseala si stresul asupra varfurilor degetelor, si este ideala pentru accesul endodontic. Oferă 3 setari de viteza de 100, 300 si 500 rpm si 3



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

moduri cu memorie programata.

Avantaje

- Curata si largeste canalele in mod sigur si eficient cu tehnologie OTR
- Reduce posibilitatea ca acul sa se rupa
- Poate fi folosit cu ace standard Ni-Ti - nu este nevoie de ace speciale
- Noul cap contraunghi prezinta electrod pentru ac intern
- Modulul OTR poate fi conectat usor la orice Root ZX II

Pachetul contine:

- Modul Morita OTR - functioneaza impreuna cu apex locatorul Morita Root ZX
- Micromotor
Contraunghi,
Cablu piesa mana,
Suport piesa mana,
Ulei AR
Alimentator
Baterie (pre-instalata)
Pedala
20 x protectii piecsa de mana

Specificatii

- Consum: 1.92 VA
- Incarcator: Tip incarcare rapida
- Dimensiuni: 105 x 127 x 115 mm
- Greutate: 300 g