



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Imprimanta 3D AccuFab CEL

Pret:

25.899,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Accufab CEL de la Shining 3D este o imprimanta dentara de ultima generatie, conceputa si optimizata pentru a simplifica fluxul digital dentar.

CE ESTE NOU LA Accufab CEL?

• One-click Lock

In comparatie cu atasarea clasica a platformelor in imprimante prin insurubare, Accufab CEL a trecut la atasarea de tip One-click Lock, facind mai precisa si rapida atasarea ei.

• Controler de temperatura si umiditate

Temperatura si umiditatea cabinei vor fi monitorizate in orice moment in timpul imprimarii. Rezultatul va fi afisat prin ecranul tactil de imprimare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cand mediul inconjurator nu atinge temperatura optima de imprimare, controlerul va incalzi automat temperatura cabinei pana la 27 de grade si va incepe imprimarea.

Asigura acuratetea si stabilitatea in timpul imprimarii, asigura o rata de succes mai mare.

- **2 motoare pe axa Z**

AccufabCEL are un upgrade mare in axa Z prin cele 2 motoare, in loc de unul.

Mai multa miscare silentioasa in timpul imprimarii aduce un mediu de lucru mai confortabil, fara zgomot excesiv.

Viteza crescuta de imprimare se traduce astfel:

-Model ortodontic 12 min

-Coroane & Puncti 25 min

-Ghid chirurgical 20 min

-Proteza 70 min ptr imprimare verticala

- **Placa de baza CPU cu sase nuclee si conexiune wifi 5G**

Placa de baza Shining3D auto-dezvoltata combinata cu procesor de inalta performanta cu sase nuclee

Suporta conexiune wifi pe 5GHz

CPU-ul actualizat garanteaza procesarea si transferul de date foarte rapid

Placa de baza auto-dezvoltata asigura si mai mult durata lunga de viata a AccuFab-CEL

- **Platforme ceramice de dimensiuni duble incluse in pachet**

Platforma ceramica mica si standard este inclusa in pachet

Platforma ceramica este inerta chimic si biocompatibila, astfel nu contamineaza rasinile intre ele la schimbarea tavilor.

Durata de viata mai lunga in comparatie cu aluminiul

Nu se ataseaza reziduuri



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Rezervor de rasina HyperClear disponibil optional**

Dezvoltat special pentru printarea gutierelor pentru un rezultat de printate cit mai transparent si care necesita o post-procesare minima de slefuire si lustruire.

- **Rezervor mic de rasina impreuna cu platforma aferenta cu baza din ceramica**

Platforma mica poate imprima maxim 16 coroane posterioare sau 2 arcade complete reducind la jumătate timpul de printare fata de platforma standard.

- **Sincronizare automata post-procesare**

Comunicarea automata cu unitatile de post-procesare, masina de spalat modele Fabwash si cuptorul de fotopolimerizare Fabcure, prin plasarea lor aproape de imprimanta.

Specificatii tehnice:

Tehnologie specifica: LCD

Dimensiuni de imprimare (mm):(platforma standard)194x120x180mm/(platforma mica)70x70x180mm

Acuratete (μm): ± 35

Grosime strat (μm): 50 μm ~ 100 μm (reglabil)

Viteza imprimare (mm/ora): 100

Rezolutie DLP: 3840x2400px (4K)

Materiale compatibile: Rasina fotopolimerica, Open

Conectivitate: USB / Ethernet / Wi-Fi

Dimensiuni (mm): 360x360x530mm