



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pachet Imprimanta 3D AccuFab-L4D + Platforma mica printare + Tavita mica rasina

Pret:

16.500,00 lei TVA inclusa



AccuFab-L4D

SHINING 3D

Descriere produs:

Imprimanta 3D AccuFab-L4D

Accufab L4D Dental 3D de la Shining 3D este o imprimanta dentara 3D de generatie noua, conceputa si optimizata pentru a simplifica fluxul digital dentar. Usurinta cu care se poate utiliza, volumul mare de imprimare si dimensiunea compacta fac din aceasta sa fie alegerea perfecta in materie de imprimanta 3D pentru orice cabinet profesional.

Avantaje ale utilizarii Accufab L4D:

Dimensiune mare de imprimare, cu o rezolutie inalta:

Dimensiunea de imprimare este de 192x120mm iar rezolutia este de 4K.

Functional:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Se poate utiliza usor de catre profesionisti. Software-ul de imprimare este dezvoltat de catre Shining 3D.

Operatiune interactiva ghidata:

5 pasi: Setare de imprimare - Deschideti fisierul - Aspect - Asistenta - Slice.

Eficienta optica foarte mare: Calea optica optimizata configurata pentru a imbunatati eficienta optica la 200%!!

Timp redus de doar 25 minute pentru a imprima o placa plina de 8 modele ortodontice.

Legatura intre IOS si imprimanta 3D: Instrumentul de editare dezvoltat independent ofera utilizatorilor functii de editare a modelelor, conectand procesul de scanare si imprimare.

Previzualizare strat: Previzualizeaza datele taiate in avans pentru a asigura o imprimare cu succes.

Calibrare automata: Calibrarea automata asigura o imprimare stabila si consistenta.

Tehnologie specifica: LCD

Volum de imprimare (1): 4.14

Dimensiuni de imprimare (mm): 192.120.180mm

Acuratete (μm): ± 50

Grosime strat (μm): 25, 50, 75, 100

Viteza imprimare (mm/ora): 50

Rezolutie DLP: 3840x2400px (4K)

Materiale compatibile: Rasina fotopolimerica, Open

Conectivitate: USB/ Ethernet/ Wi-Fi

Dimensiuni (mm): 360x360x530mm

Platforma mica printare AccuFab L4D cu baza de ceramica

Platforma mica din ceramica



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

AccuFab-L4D se mandreste acum cu o platforma ceramica mica conceputa pentru a spori biocompatibilitatea si pentru a sustine rasinile de clasa II si de calitate superioara.

Aceasta platforma proiectata meticulos ofera durabilitate superioara, cu o durata de viata extinsa de peste doi ani.

Suprafata sa cu duritate ridicata asigura stabilitatea tiparirii modelului si o rezistenta mai mare la deteriorare in timpul operatiunilor de taiere.

Dimensiune: 86mm x 80mm x 100mm

Dimensiune ceramica: 80mm x 80mm

Zona de imprimare: 70mm x 70mm x 150mm

Tavita mica rasina pentru imprimanta Accufab L4D Shining 3D

Tavita de volum mic de rasina, echipata cu o noua tehnologie a filmului, imbunatateste acuratetea si fiabilitatea tiparirii. Acest rezervor compact de rasina se mandreste cu o longevitate exceptionala, sustinand pana la 120.000 de straturi si permitand sesiuni de imprimare extinse cu numeroase printari de succes.

Dimensiune: 313.8 mm x 204. 85mm x 44mm

Volum: min 200ml - max 350ml