



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Lampa foto Refine SWAN+

Pret:

1.521,51 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Lampă fotopolimerizare de spectru ultra-larg, wireless, fabricata din aluminiu aeronautic extra-rezistent, de putere constanta 2500 mW/cm². SURSĂ LED DE ULTIMĂ GENERAȚIE DE PUTERE 10W

- PATRU MODURI DE FUNCTIONARE: Turbo, Normal, Orto, Check.
- Mod ultra-larg de fotopolimerizare acoperind absolut toate materialele fotopolimerizabile!
- Mod CHECK cu lumină spectru violet pentru identificarea leziunilor carioase si a plăcii dentare!
- Chip de incarcare inteligent, protejeaza bateria Li-Ion integrata care ofera peste 600 de folosiri intre doua incarcari!
- Aparat de masurare a intensitatii integrat in baza-suport!

Dotata cu 4 dispozitive easy-snap care permit folosirea specializata a lampii:

- dispozitiv Microcure tip bilă pentru ușurarea construirii contactelor proximale convexe. Umpleți cu compozit matrita din poliester transparent, apoi folositi acest dispozitiv pentru a fotopolimeriza dinspre partea interproximala, fara teama de a atinge varful de compozitul din matrice!
- dispozitiv Microcure marime punctiforma - pentru a fotopolimeriza in cavitati foarte mici, precum si pentru a ajuta in fotopolimerizarea materialelor folosite la fatete sau pentru fatete din compozit foto!
- dispozitiv Endo Guide: pentru a ajuta fotopolimerizarea materialelor folosite pe canalul radicular sau in alte zone cu acces dificil!



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Specificație: Model: SWAN+ Lungime de undă: 385nm-515nm Intensitatea luminoasa: 1000m/cm2
-2500mW/cm2

Pachetul conține

- Lampa foto Swan+
- Baza de incarcare cu dispozitiv de masurare a intensitatii luminoase integrat
- Adaptor priza
- Protectie luminoasa
- 4 x Micro-Lentile specializare
- Folii de protectie