



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Termocuplă Autoclav Runyes – Model [model specific]



**Pret:**

**57,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

- Termocupla pentru autoclave Runyes este proiectată pentru a oferi o protecție fiabilă împotriva supratemperaturii în timpul ciclurilor de sterilizare. Aceasta ajută la menținerea temperaturilor optime în interiorul autoclavei, prevenind eventualele supraîncălziri și protejând astfel componentele critice ale echipamentului. Fabricată din materiale durabile și de înaltă calitate, termocupla asigură o performanță constantă și o durată lungă de viață. Este compatibilă cu mai multe modele de autoclave Runyes și poate fi ușor înlocuită în caz de uzură.

### 1. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 125V, 16A, 220

**Compatibilitate:** Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

**Material:** Carcasă metalică, rezistentă la temperaturi ridicate

**Funcție:** Protecție împotriva supratemperaturii și reglare automată a temperaturii

**Tensiune:** 125V, 16A

**Model:** KSD301-G

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Compact, inscripționat cu specificațiile tehnice; două puncte de fixare laterale pentru o montare



ușoară

## 2. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 250V, 10A, 190

**Compatibilitate:** Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

**Material:** Oțel inoxidabil, rezistent la temperaturi ridicate

**Funcție:** Reglare termică și protecție împotriva supraîncălzirii

**Tensiune:** 250V, 10A

**Model:** KSD301-G

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Carcasă metalică, cu o inscripție vizibilă a parametrilor tehnici și elemente de fixare centrale

## 3. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 16A, 125V, 160

**Compatibilitate:** Modele de autoclave Runyes ce suportă acest tip de termocuplă

**Material:** Metal durabil, rezistent la temperaturi mari

**Funcție:** Control precis al temperaturii, oferind siguranță la supratemperatură

**Tensiune:** 125V, 16A

**Model:** KSD301

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Simplu și compact, cu prindere laterală ergonomică pentru montare rapidă

## 4. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 170

**Compatibilitate:** Autoclave Runyes compatibile cu KSD301 la 250V

**Material:** Carcasă metalică de înaltă rezistență

**Funcție:** Protecție la supratemperatură și reglare automată a temperaturii

**Tensiune:** 250V, 10A

**Model:** KSD301

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Compact, cu inscripții detaliate și sistem de fixare standard pentru autoclave

## 5. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-R, 250V, 10A, 115

**Compatibilitate:** Modele de autoclave Runyes ce utilizează KSD301-R

**Material:** Metal rezistent la uzură și temperaturi mari

**Funcție:** Reglare automată a temperaturii și protecție la supratemperatură

**Tensiune:** 250V, 10A

**Model:** KSD301-R



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Carcasă compactă, cu un sistem de montare rapid, inscripționată clar cu parametrii tehnici

#### **6. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 250V, 16A, 180**

**Compatibilitate:** Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

**Material:** Oțel inoxidabil

**Funcție:** Protecție la supratemperatură și reglare automată

**Tensiune:** 250V, 16A

**Model:** KSD301-G

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Inscriptiionată clar, cu două puncte de fixare laterale și un design ergonomic

#### **7. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 160**

**Compatibilitate:** Modele de autoclave Runyes ce suportă 250V

**Material:** Metal durabil, rezistent la temperaturi ridicate

**Funcție:** Control eficient al temperaturii și protecție la supratemperatură

**Tensiune:** 250V, 10A

**Model:** KSD301

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Design compact, cu prindere ergonomică și inscripționare clară

#### **8. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 16A, 160**

**Compatibilitate:** Autoclave Runyes ce suportă modelul KSD301

**Material:** Metal rezistent la temperaturi înalte

**Funcție:** Protecție împotriva supratemperaturii și reglare automată

**Tensiune:** 250V, 16A

**Model:** KSD301

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Simplu, compact, cu două puncte de fixare pentru o montare ușoară

#### **9. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 115**

**Compatibilitate:** Modele de autoclave Runyes ce utilizează KSD301

**Material:** Metal de calitate superioară



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**Funcție:** Reglare automată a temperaturii și protecție la supratemperatură

**Tensiune:** 250V, 10A

**Model:** KSD301

**Culoare:** Argintiu

**Design:** Design compact, cu elemente de fixare ergonomice și inscripții vizibile

**Notă:**

Acest produs se vinde individual, comanda este pentru o singură termocuplă. Asigurați-vă că selectați modelul corect pentru compatibilitatea cu autoclava Runyes pe care o dețineți.