


Switch limitator usa autoclave Runyes

Pret:

75,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Switch limitator uşă (albastru) - Detalii și Funcționalitate

Acest switch limitator uşă de culoare albastră pentru autoclave Runyes joacă un rol crucial în sistemul de siguranță al echipamentului. Este responsabil pentru detectarea dacă uşa autoclavei este complet închisă înainte de inițierea procesului de sterilizare. În momentul în care uşa este închisă, pistonul metalic al switch-ului este apăsat, închizând circuitul și permițând autoclavei să funcționeze în siguranță. Dacă uşa nu este complet închisă, switch-ul rămâne deschis, împiedicând funcționarea autoclavei, ceea ce previne riscurile de operare nesigură.

Caracteristici specifice:

- Rol: Detectează închiderea completă a uşii și permite funcționarea autoclavei.
- Material: Carcasă din metal, culoare albastră.
- Montaj: Ușor de instalat cu filet metalic și piulițe incluse pentru o fixare sigură.
- Rating electric: 16A, 125/250 VAC; 0.6A, 125VDC; 0.3A, 250VDC.

Switch limitator uşă (gri) - Detalii și Funcționalitate

Similar cu varianta albastră, acest switch limitator uşă de culoare gri îndeplinește aceeași funcție esențială de

siguranță, dar poate fi utilizat ca o opțiune de rezervă sau pentru autoclave Runyes care utilizează această versiune. El asigură că ușa autoclavei este complet închisă înainte de începerea ciclului de sterilizare, protejând utilizatorii de orice operare accidentală care ar putea apărea dacă ușa nu este sigilată corect.

Caracteristici specifice:

- Rol: Verifică închiderea completă a ușii și permite pornirea autoclavei doar în condiții de siguranță.
- Material: Carcasă din metal, culoare gri.
- Montaj: Se instalează cu ajutorul filetelui metalic și piulițelor, pentru fixare stabilă.
- Rating electric: 16A, 125/250 VAC; 0.6A, 125VDC; 0.3A, 250VDC.

Switch-urile limitator ușă (albastru și gri) se vând separat și nu sunt disponibile ca un set. Fiecare switch este un produs individual și trebuie achiziționat în funcție de necesitățile specifice ale autoclavei dvs. Asigurați-vă că selectați componenta corespunzătoare pentru a asigura funcționarea optimă și sigură a echipamentului dvs. de sterilizare.