



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Capac Baie Ultrasonice CLEAN-02 (6.0L) - Runyes

Pret:

156,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Capac Baie Ultrasonice CLEAN-02 (6.0L) - Runyes

Descriere Generală: Capacul pentru baie ultrasonice CLEAN-02 de 6.0 litri de la Runyes este proiectat pentru a asigura un mediu de curățare controlat și eficient. Acest capac ajută la menținerea căldurii și a umidității în timpul procesului de curățare ultrasonice, sporind eficiența dispozitivului.

Caracteristici Tehnice:

- Capacitate: 6.0L
- Material: Plastic durabil, ușor de curățat și rezistent la substanțele chimice utilizate în procedurile de curățare.
- Design: Fereastră transparentă integrată pentru a permite monitorizarea procesului de curățare fără a deschide capacul.

Instrucțiuni de Utilizare: Capacul trebuie așezat ferm peste baie ultrasonice înainte de a începe procesul de curățare pentru a asigura o performanță optimă și pentru a preveni evaporarea soluțiilor de curățare.

Capac Baie Ultrasonice CLEAN-02 (3.0L) - Runyes



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Descriere Generală: Acest capac este conceput special pentru baia ultrasonică CLEAN-02 de 3.0 litri de la Runyes. Rolul său este de a îmbunătăți eficiența curățării ultrasonice prin păstrarea constantă a temperaturii și umidității în interiorul unității.

Caracteristici Tehnice:

- Capacitate: 3.0L
- Material: Plastic rezistent la impact și la expunerea constantă la soluțiile de curățare.
- Design: Include o secțiune transparentă pentru observarea procesului fără necesitatea de a îndepărta capacul, asigurând astfel un mediu steril și controlat.

Instrucțiuni de Utilizare: Capacul trebuie poziționat corect pe baia ultrasonică înainte de inițierea ciclului de curățare pentru a maximiza eficiența și a proteja utilizatorul de eventualele vapori sau aerosoli care pot fi eliberați în timpul procesului.

Notă: Fiecare capac se vinde individual și este compatibil doar cu modelul specific de baie ultrasonică Runyes. Asigurați-vă că selectați capacul corect în funcție de capacitatea băii ultrasonice pe care o utilizați.