




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Condensator 4 μ F Autoclav Runyes – Modelele 18L, 23L Si 29



Pret:

45,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest condensator este o componentă esențială pentru funcționarea eficientă a autoclavelor Runyes, contribuind la stabilizarea tensiunii și asigurând funcționarea corectă a motorului autoclavei.

Caracteristici Tehnice

- Capacitate: 4 μ F \pm 5%
- Tensiune nominală: 450VAC
- Interval de temperatură: până la 90°C
- Frecvență: 50/60Hz
- Certificat conform standardelor de siguranță internaționale

Conținutul Produsului

- 1 x Condensator 4 μ F pentru autoclave

Utilizare

Condensatorul este montat în cadrul sistemului electric al autoclavei, având rolul de a stabiliza fluxul de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

curent și de a preveni fluctuațiile de tensiune care pot afecta performanța motorului și a altor componente.

Instrucțiuni de întreținere

Este important să verificați periodic starea condensatorului pentru a preveni scurgerile sau posibilele daune care ar putea influența performanța autoclavei.

Compatibilitate

Compatibil cu modelele de autoclave Runyes de 18L și 23L, dar poate fi folosit și la alte modele similare care necesită un condensator de 4 μ F.

Durabilitatea Produsului

Condensatorul este fabricat din materiale de înaltă calitate și este rezistent la temperaturi ridicate, având o durată lungă de viață chiar și în condiții de utilizare intensivă.

Când trebuie schimbat

Schimbarea condensatorului este recomandată atunci când se observă fluctuații de tensiune sau când autoclava nu mai funcționează la parametrii optimi, în special dacă motorul are dificultăți la pornire.