



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aparat curatare & lubrifiere Assistina One

**Pret:**

**6.900,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Assistina One reprezinta prima optiune pentru intretinerea instrumentelor stomatologice cu transmisie, inclusiv a pieselor de mana, a micromotoarelor pneumatice si a scalerelor pneumatice. Noua generatie de echipamente W&H single-port sunt echipate cu exceptionalul sistem Quick Connect pentru alternarea facila a pieselor de mana. Acesta poate fi adaptat cu usurinta la nevoile individuale si se potriveste perfect in fiecare flux de lucru.

### **Assistina ONE pentru intretinere perfecta**

Intregul proces de lubrifiere si de curatare a canalului de spray dureaza doar 18 secunde, ceea ce face ca Assistina One sa fie cea mai rapida solutie de intretinere din clasa sa. Functioneaza numai cu aer comprimat; nu este necesara nicio sursa de alimentare electrica.

Unitatea este configurata si gata de functionare in cel mai scurt timp. Butonul de pornire one-touch si gestionarea comoda a cartuselor pentru reumplerea uleiului si a lichidelor de curatare, fac ca Assistina One sa fie o solutie de mentenanta moderna pentru toate cabinetele stomatologice cu standarde ridicate in materie de ingrijire a pieselor de mana.

Assistina One se adapteaza nevoilor operatorilor.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Adaptoare diferite pentru o flexibilitate ridicata, design intuitiv pentru o utilizare convenabila si rezultate de intretinere remarcabile: aceasta noua generatie de echipamente de intretinere single-port duce ingrijirea pieselor de mana, a micromotoarelor si a scelerelor la un nou nivel.

Quick ISO pentru piese de mana drepte si contraunghi.

Flexibilitate ONE - Pentru cuplele specifice unui brand anume, cum ar fi Roto Quick, selectati adaptorul potrivit, conectati-l cu usurinta si incepeti!

### **Avantaje**

- Curatare si lubrifiere rapida: doar 18 secunde;
- Functioneaza doar pe baza de aer comprimat, nu este legat la curent;
- Sistem de conectare Quick Connect: cu adaptor Quick ISO si/sau Quick RM;
- Buton de pornire one-touch;
- Cartuse ulei si solutie de curatare gata de utilizare pentru peste 2800 de cicluri;
- Filtru HEPA - pentru un mediu de lucru curat si in conformitate cu standardele de igiena ;
- Suprafata plana, neteda pentru curatare usoara.

### **Date tehnice:**

- Dimensiuni: 166 × 383 × 243 mm;
- Greutate: 2.2 kg;
- Consum aer: aprox. 50 NI/min;
- Capacitate: 200 ml solutie de curatare Activefluid si 200 ml lubrifiant Service OilF1.
- Tensiune alimentare: 240 V / 50 Hz
- Termen de garantie: 12 luni.

Prezentare video