



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Piesa contraunghi multiplicare 1:5 KaVo E25L



**Pret:**

**4.790,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

KaVo EXPERTmatic – eficienta

### **EXPERTmatic E25 L (1.007.5550)**

- Piesa de mana cu multiplicare
- Transmisie 1:5 (rosu)
- Lucru rapid si precis datorita capului si mai mic si rulmentilor ceramic
- Cea mai buna siguranta datorita spray-ului de aer-apa inclus, 3 pot-spray-uri si filtrului de apa ce se poate inlocui
- Iluminare perfecta datorita conductorului sub forma de tija de sticla de 25 000 Lux



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Caracteristici

Seria KaVo expert – adevaratii experti isi cunosc punctele forte

### **1 Longeviv si eficient la cel mei bun pret**

- Cea mai buna longevitate – manufactura in concordanta cu standardele de calitate stricte, tolerante de fabricatie apropiate, asamblare fara praf, si utilizarea bucsiilor de ghidaj din metal dur, cu grad de uzura mic.
- Cea mai mare siguranta si pastrare a valorii – datorita materialelor de inalta calitate cu grad mic de uzura si garantie de 18 luni, cum ar fi rulmentii ceramici (turbine si piese de mana cu viteza crescuta), un grad de reflux foarte scazut si cap din otel inoxidabil.
- Economie pe termen lung datorita sistemelor KaVo compatibile, cum ar fi schimbarea cu KaVo MULTI LED, aprovizionarea cu piese de schimb de lunga durata.

### **2 Eficienta maxima de lucru**

- Nivele inalte de putere de pana la 18 watt (turbine), pentru preparari rapide si eficiente.
- Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.
- Mereu pregatita de utilizare datorita microfiltrului de spray ce se poate inlocui (turbine si piese de mana cu viteza crescuta).
- Dimensiune mai mica a capului piesei pentru un acces mai bun si mai eficient in aria de lucru.
- Schimbare usoara a piesei de mana – gata pentru a fi utilizata foarte repede datorita aliniamentului arcuat al canelului si datorita sistemului MULTIflex.

### **3. Tehnologie eficienta dovedita a piesei de mana**

- Standarde de siguranta KaVo - include 3-4 port-spray-uri si o inalta forta de retentive de pana la 30 N.
- Iluminare fara stralucire a zonei de lucru cu 25000Lux datorita conductorului sub forma de tija de sticla

## Beneficii

### **Microfiltru spray**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Cea mai buna siguranta. Mereu gata de utilizare datorita microfiltrului ce se poate inlocui.

### **Priza**

Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.

### **Viata Service**

Pentru intreaga practica. Rulmentii ceramici originali KaVo garanteaza o viata mai lunga decat media vietii dupa service si operare excelenta, fara vibratii.

### **Usurinta in utilizare**

Sigur si comod, cu o putere de retentie de pana la 30 N, sistemul KaVo retine freza in siguranta, astfel facilitand utilizarea.

### **Dimensiunea capului piesei**

Eficienta imbunatatita de tratament si accesibilitate datorita noii dimensiuni mici a capului piesei.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Imbunatatirea vitezei
- Cap: 14,7 mm
- Diametrul capului: 10,2 mm

## **Lumina**

Vedere perfecta. Cu 25 000 Lux, pachetul EXPERTtorque E680 L cu tija de sticla si fibra optica, ilumineaza perfect aria de preparative, fara umbre.

## **Igiena**

Curat ca un fluier. Instrumentele KaVo pot fi spalate (intr-un termodesinfector Miele) si sunt autoclavabile pana la 135°C.