



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scanner Intraoral Aoralscan L Shining 3D

Pret:

39.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Scanner intraoral ultra-performant Aoralscan L

Aoralscan 3 de la Shining 3D dental este un scanner intraoral foarte avansat, conceput pentru a oferi amprente digitale precise si eficiente pentru o gama larga de aplicatii dentare. Tehnologia de scanare cu lumina structurata asigura amprente digitale precise si detaliate, facandu-l un instrument valoros pentru profesionistii din domeniul stomatologic.

Cu viteze de scanare fara precedent, care va permit sa scanati un cadran in 25 de secunde, un arc complet in 1 minut si un intreg caz orto in 3 minute, Aoralscan 3 IOS promite timpi mai rapizi de programare si o experienta mai confortabila pentru pacient. Dupa ce ati terminat de scanat, exportul fara probleme de scanari STL si PLY color, impreuna cu operarea fara licenta, inseamna ca puteti trimite la cate laboratoare doriti.

Spre deosebire de multe alte scanere de pe piata, nu exista taxe de licenta in curs de desfasurare, iar actualizarile sunt gratuite si automatizate, asigurandu-va ca va bucurati de cele mai recente functii pe masura ce sunt lansate.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dupa ce ati terminat de scanat, exportul fara probleme de scanari STL si PLY color, impreuna cu operarea fara licenta, inseamna ca puteti trimite la cate laboratoare doriti.

Fiecare pachet de scanner vine preinstalat cu:

Software de scanare cu viteze de scanare fara precedent

Simulatorul ortodontic va ofera instrumentele necesare pentru a oferi simulari ortodontice instantanee in cabinet

SPECIFICATII:

Tehnologia de scanare: Lumina structurata

Precizie: $\leq 15 \mu\text{m}$

Viteza de scanare: 20-30 cadre/s

Camp vizual: 16 mm x 12 mm

Adancime de vedere: 25 mm

Sursa de lumina: LED alb

Conexiune: USB 3.0

Greutate: 350 g

Dimensiuni: 230 mm x 50 mm x 40 mm