



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Kit iluminare RESOLUT 2 transparent

**Pret:**

**1.289,01 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Cu kitul RESOLUT 2, puteți transforma smartphone-ul dumneavoastră într-un instrument de fotografie dentară de calitate profesională. Tot ce vă trebuie este telefonul mobil, care se montează cu ușurință în standul cu mâner inclus. Fie că sunteți stomatolog, ortodont sau pur și simplu pasionat de stomatologie, acest kit este conceput pentru a vă îmbunătăți abilitățile fotografice și a vă oferi imagini uimitoare ale cavității bucale.

Soluția simplă și practică pentru documentarea cazurilor clinice:

Documentarea cazurilor clinice cu ajutorul fotografiilor dentare și intraorale este o practică comună în stomatologie. Prezintă pacienților planuri de tratament mai clare, crescând șansele de acceptare a tratamentului. Un aparat foto profesional poate fi o investiție costisitoare și necesită cunoștințe avansate pentru a fi utilizat cu succes. Cu RESOLUT 2, transformați smartphone-ul existent într-un instrument profesional, economisind timp și bani.

Iluminare optimă pentru fotografii clare:

Lumina duală inclusă vă permite să iluminați subiectul din mai multe unghiuri, asigurând condiții optime de iluminare pentru fotografii precise și clare. Eliminați umbrele și obțineți detalii uimitoare ale dinților,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

gingiilor și structurilor bucale.

**Beneficii cheie:**

Transformă smartphone-ul într-un instrument profesional de fotografie dentară

Soluție simplă și accesibilă pentru documentarea cazurilor clinice

Lumină duală pentru iluminare optimă și fotografii clare

**Specificații tehnice ale lămpii:**

78 LED-uri pe modul

Moduri de lumină: lumină de zi/lumină caldă/lumină rece

Luminozitate/Putere: 10 niveluri de intensitate pentru fiecare mod

Temperatura de culoare: 2600-6000k

Capacitate baterie: 3000mAh

Putere: 5V2A 5W

Timp mediu de lucru: 3.5-10 ore

**\*Atenție!!\*** Departatoare sterilizabile la rece!

**\*\*Kitul de departatoare poate fi achiziționat și separat!**

**Fotodental APP permite utilizatorilor să administreze pacienții, editarea fotografiilor, și alte funcții.  
Aplicatia este disponibilă în limba engleză.**

**iOS**

**Android**

**Instrucțiuni asamblare**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Prezentare**

Kitul contine:

1 x lampă duala Resolut

2 x departatoare mari

2 x departatoare mici

2 x retractor buze

1 x oglinda placata cu rodii cu maner

1 x contrastor